



GP112T

Porte transparente pour panneau de contrôle

Caractéristiques techniques

Profondeur produit installé	87 mm
Hauteur produit installé	250 mm
Largeur produit installé	250 mm
Type de fermeture de la porte	Pas de fermeture
Nombre de serrure de la porte	0
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Couleur	transparent
Couleur	transparent
Matière	matière plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Adapté à un usage extérieur	Non
Directive européenne WEEE	non concerné
Indice de protection IP	IP00
Sans halogène	Non