



GP112TN

### Porte transparente pour panneau de contrôle GA01N

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	225 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	110 mm

##### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrure de la porte	0

##### Matière

Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité

##### Architecture

Position de la porte	Gauche, Droite
----------------------	----------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Sans serrure