



**Porte transparente pour panneau de contrôle GA01N**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	225 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	110 mm

**Couvercle, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrure de la porte	0

**Matière**

Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité

**Architecture**

Position de la porte	Gauche, Droite
----------------------	----------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Sans serrure

GP112TN