



GP112TN



Porte transparente pour panneau de contrôle GA01N

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 225 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Profondeur | 110 mm |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
| Type de porte | Porte butée |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

Matière

| | |
|-----------------------|------------|
| Matière | Plastique |
| Traitement de surface | Non traité |

Architecture

| | |
|----------------------|----------------|
| Position de la porte | Gauche, Droite |
|----------------------|----------------|

Sécurité

| | |
|---------------------------|--------------|
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Type de verrouillage | Sans serrure |