



GP112TN

Porte transparente pour panneau de contrôle GA01N

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	225 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	110 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrure de la porte	0

Matière

Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Position de la porte	Gauche, Droite
----------------------	----------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP40
Type de verrouillage	Sans serrure