



## Coffret d'habillage pour tableau 26M

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	675 mm
Largeur	350 mm
Profondeur	140 mm

#### Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure
Nombre de serrure de la porte	1

#### Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement de surface	Epoxy

#### Architecture

Position de la porte	Gauche, Droite
----------------------	----------------

#### Equipement

Nombre rangées	2
----------------	---

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet

#### Capacité

Nombre de modules	26
-------------------	----

GS72A