



GS72A

## Coffret d'habillage pour tableau 26M

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 675 mm |
| Largeur    | 350 mm |
| Profondeur | 140 mm |

#### Couvercle, porte

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non              |
| Nombre de portes               | 1                |
| Type de porte                  | Porte intérieure |
| Nombre de serrure de la porte  | 1                |

#### Matière

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Code RAL              | 9010      |
| Couleur               | Blanc pur |
| Matière               | Acier     |
| Traitement de surface | Epoxy     |

#### Architecture

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Position de la porte | Gauche, Droite |
|----------------------|----------------|

#### Equipement

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 2 |
|----------------|---|

#### Sécurité

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Indice de protection IP | IP30   |
| Type de verrouillage    | Loquet |

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 26 |
|-------------------|----|