

HA352

Interrupteur à coupure apparente 3P 160A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Courant assigné admissible courte durée
 Icw IEC 60947 7 kA

Architecture

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

Type de boîtier Produit complet

Dimensions

Hauteur 135 mm

Largeur 140 mm

Profondeur 120 mm

Couvercle, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 95 mm²

Section de raccordement en câble souple 95 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8 000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In 3 W

Puissance dissipée totale sous IN 9 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 105 000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée Non

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C