



Interrupteur à coupure visible 4P 200A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 200 A

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 95 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8 000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In 5,80 W

Puissance dissipée totale sous IN 17,40 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 131 000 W

Équipement

Commande motorisée optionnelle Non

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C

Couvercle, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Architecture

Type de pôles 4P

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

HA408