



HA454

## Interrupteur à coupure apparente 4P 250A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
Courant assigné admissible I <sub>cw</sub> IEC 60947	9 kA

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet
Type de pôles	4P

#### Dimensions

Hauteur	160 mm
Largeur	125 mm
Profondeur	230 mm

#### Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	150 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	150 mm <sup>2</sup>

#### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

#### Puissance

Puissance dissipée par pôle à I <sub>n</sub>	5,80 W
Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub>	17,40 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	164 000 W

#### Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------