



Interrupteur à coupure visible 4P 250A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 250 A

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 150 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8 000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I_n 19 W

Puissance dissipée totale sous I_N 76 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 164 000 W

Équipement

Commande motorisée optionnelle Non

Couvercle, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Architecture

Type de pôles 4P

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

HA964N