


HA964N



Interrupteur à coupure visible 4P 250A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	150 mm ²
---	---------------------

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I _n	19 W
Puissance dissipée totale sous I _n	76 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	164 000 W

Équipement

Commande motorisée optionnelle	Non
--------------------------------	-----

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

Architecture

Type de pôles	4P
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue