



HCE971H

Interrupteur à déclenchement libre h1000 4P 1000A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1 000 A
-------------------------	---------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Type d'organe de commande	Manette
---------------------------	---------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	2x 240 mm ²
---	------------------------

Section de raccordement en câble souple	2x 240 mm ²
---	------------------------

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V
-------------------------------------	---------

Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Equipement

Commande motorisée optionnelle	Oui
--------------------------------	-----

Fonctions

Déclencheur	Interrupteur
-------------	--------------

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	62 W
----------------------------------	------

Puissance dissipée totale sous IN	186 W
-----------------------------------	-------

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	658 000 W
-----------------------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------