



HDE430

Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA instantané

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	NA
Type de pôles	3P+N
Nombre de pôles	4

Tension Electrique

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée d'emploi Ue	440 - 440 V

Courant Electrique

Courant assigné nominal	30 A
-------------------------	------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 35 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 50 mm ²

Dimensions

Hauteur	208 mm
Largeur	110 mm
Profondeur	76 mm