



HFD440

## Interrupteur combiné fusible 4P - 400 A - T2

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 400 A

#### Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Commande déportée sur porte

#### Tension

Tension assignée d'isolement 800 V

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous  $I_N$  229,60 W

Puissance dissipée par pôle à  $I_N$  57,40 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 263 000 W

#### Sécurité

Indice de protection IP IP00

#### Fusible

Taille de l'élément fusible NH2

#### Dimensions

Hauteur 240 mm

Largeur 325 mm

#### Couvercle, porte

Cadenassable Oui