



Commutateur motorisé auto 4P 800A Energie

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

Courant électrique

HIC480E

Courant assigné nominal	800 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	50 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	526 000 W
-----------------------------------	-----------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boitier	Produit complet

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui