



HIC491G

### Commutateur motorisé auto 4P 1250A

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 380 - 415 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 1 250 A

Courant court-circuit avec fusible gI-gG 100 kA

##### Puissance

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 822 000 W

##### Architecture

Nombre de pôles 4