



Commutateur motorisé auto 4P 1600A Energie

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

Courant électrique

HIC492E

Courant assigné nominal	1 600 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	100 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	1 053 000 W
-----------------------------------	-------------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boitier	Produit complet

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui