



Commutateur motorisé auto 4P 1600A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 380 - 415 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 1 600 A

Courant court-circuit avec fusible gI-gG 100 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 1 053 000 W

Architecture

Nombre de pôles 4

HIC492G