



HTC310H

Module de COMMUNICATION sans entrées et sorties h3+

Caractéristiques techniques

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
Température de stockage/transport	-35 - 70 °C

Connectivité

Système bus radio-KNX	Non
-----------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Type de tension d'alimentation	DC
Tension de service	24 - 24 V

Raccordement

Section de raccordement de la sortie digitale	1,50 - 1,50 mm ²
Section de raccordement de l'entrée digitale	1,50 - 1,50 mm ²

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------