



HTG411H

Serveur de données multi-énergies + carte micro SD

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 6

Équipement

Serveur web Oui

Tension Electrique

Tension de service 24 - 24 V

Type de tension d'alimentation DC

Connectivité

Exécution interface de système/média-gateway de système bus Interface Ethernet

Puissance

Puissance consommée VA 7 VA

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

Commandes & indicateurs

Avec affichage LED Oui