



HW1E408FB

## Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 800A 4P Fixe pour TU sentinel

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2	55 kA

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	8 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	30 000

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Valeur de résistance

Résistance interne	25 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Produit complet

#### Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	45 ms
---------------------------------	-------