



HW1M308DE

## Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 800A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2	55 kA

#### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	30 000
---	--------

#### Équipement

Nombre contact auxiliaire inverseur	3
-------------------------------------	---

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Valeur de résistance

Résistance interne	50 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

#### Architecture

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	3P3D

#### Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	45 ms
---------------------------------	-------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	64,60 W
-----------------------------------	---------