



HW1M408DE

**Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 800A 4P Débrochable pour TU sentinel Energy**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|   |       |
|---|-------|
| Courant assigné nominal   | 800 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2     | 55 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2 | 55 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2 | 55 kA |

**Endurance**

|   |        |
|---|--------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 30 000 |
|---|--------|

**Equipement**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre contact auxiliaire inverseur | 4 |
|-------------------------------------|---|

**Tension**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Tension assignée d'isolement        | 1 000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12 000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC       |

**Valeur de résistance**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Résistance interne | 50 $\mu\Omega$ |
|--------------------|----------------|

**Architecture**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nombre de pôles | 4           |
| Type de boîtier | Débrochable |

**Déclenchements**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Temps de réponse à la fermeture | 45 ms |
|---------------------------------|-------|

**Puissance**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 64,60 W |
|-----------------------------------|---------|