

HW1W308DS

**Interrupteur Ouvert HW1 800A 3P Débrochable**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	800 A
Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC 60947-3	55 kA
Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC 60947-3	55 kA

**Architecture**

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Débrochable

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------