



HW1W312FS

## Interrupteur Ouvert HW1 1250A 3P Fixe

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	1 250 A
Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1 S 220 - 240 V AC selon IEC 60947-3	55 kA
Courant de courte durée admissible I <sub>cw</sub> t=1 S 380 - 415 V AC selon IEC 60947-3	55 kA

#### Architecture

Nombre de pôles	3
Type de boîtier	Produit complet

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------