

HW1W416DS

Interrupteur Ouvert HW1 1600A 4P Débrochable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 1 600 A

Courant de courte durée admissible I_{cw} t=1
S 220 - 240 V AC selon IEC 60947-3 55 kA

Courant de courte durée admissible I_{cw} t=1
S 380 - 415 V AC selon IEC 60947-3 55 kA

Architecture

Nombre de pôles 4

Type de boîtier Débrochable

Tension

Tension assignée d'isolement 1 000 V

Tension assignée de tenue aux chocs 12 000 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C