



HW4P432DB

Disjoncteur Ouvert HW4 120kA 3200A 4P Débrochable pour TU sentinel

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	3 200 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	120 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	100 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2	100 kA

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	20 000
---	--------

Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Type de tension d'alimentation	AC

Valeur de résistance

Résistance interne	0
--------------------	---

Architecture

Nombre de pôles	4
Nombre de pole protégé	4
Type de boîtier	Débrochable

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	496,80 W
-----------------------------------	----------