



HW4S325FB

## Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 2500A 3P Fixe pour TU sentinel

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|   |         |
|---|---------|
| Courant assigné nominal   | 2 500 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2     | 85 kA   |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA   |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA   |

#### Endurance

|   |        |
|---|--------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 20 000 |
|---|--------|

#### Tension

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Tension assignée d'isolement        | 1 000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12 000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC       |

#### Valeur de résistance

|                    |   |
|--------------------|---|
| Résistance interne | 0 |
|--------------------|---|

#### Architecture

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Nombre de pôles | 3               |
| Type de boîtier | Produit complet |