



HW4S332DB

## Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 3200A 3P Débrochable pour TU sentinel

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	3 200 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2	85 kA

#### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	20 000
---	--------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Valeur de résistance

Résistance interne	0
--------------------	---

#### Architecture

Nombre de pôles	3
Nombre de pole protégé	3
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	3P3D

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	496,80 W
-----------------------------------	----------