



HW4S425FB

#### Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 2500A 4P Fixe pour TU sentinel

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	2 500 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2	85 kA

##### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	20 000
--	--------

##### Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Type de tension d'alimentation	AC

##### Valeur de résistance

Résistance interne	7 $\mu\Omega$
--------------------	---------------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Produit complet