



HW4S440DB

## Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 4000A 4P Débrochable pour TU sentinel

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	4 000 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2	85 kA

#### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	20 000
---	--------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Valeur de résistance

Résistance interne	0
--------------------	---

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Nombre de pole protégé	4
Type de boîtier	Débrochable

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	800,10 W
-----------------------------------	----------