



HW4S440DE

**Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 4000A 4P Débrochable pour TU sentinel Energy**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|   |         |
|---|---------|
| Courant assigné nominal   | 4 000 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2     | 85 kA   |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA   |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA   |

**Endurance**

|   |        |
|---|--------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 20 000 |
|---|--------|

**Equipement**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre contact auxiliaire inverseur | 0 |
|-------------------------------------|---|

**Tension**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Tension assignée d'isolement        | 1 000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12 000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC       |

**Valeur de résistance**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Résistance interne | 0 |
|--------------------|---|

**Architecture**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nombre de pôles | 4           |
| Type de boîtier | Débrochable |

**Puissance**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 800,10 W |
|-----------------------------------|----------|