



HW4S440FB

Disjoncteur Ouvert HW4 85kA 4000A 4P Fixe pour TU sentinel

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|--|---------|
| Courant assigné nominal | 4 000 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2 | 85 kA |

Endurance

| | |
|--|--------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 20 000 |
|--|--------|

Tension

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Tension assignée d'isolement | 1 000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12 000 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |

Valeur de résistance

| | |
|--------------------|---|
| Résistance interne | 0 |
|--------------------|---|

Architecture

| | |
|-----------------|-----------------|
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de boîtier | Produit complet |