

Non



Moteur de rechargement 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

Caractéristiques techniques

Avec fonction auto reset

Courant électrique	
Courant assigné nominal	8,20 A
Tension	
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	450 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
Tension circuit de commande en CA	24 - 24 V
Conditions d'utilisation	
Température de service	-20 - 70 °C
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Fonctions	