

HWX041H

Contact auxiliaire bas niveau HW1 (AX)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15 2 A

Connectivité

Type de montage Clipsé

Raccordement

Type de contact 1x inverseur

Tension

Tension assignée d'isolement 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs 1 500 V

Type de tension d'alimentation AC/DC

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

Température de stockage/transport -40 - 70 °C

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres 15 000

Endurance électrique en nombre de cycles 3 025

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0

Sécurité

Indice de protection IP IP4X