



HWX041HSA

### Contact auxiliaire bas niveau HW1 (AX)

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15	2 A
---	-----

##### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

##### Raccordement

Type de contact	1x inverseur
-----------------	--------------

##### Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs	1 500 V
-------------------------------------	---------

Type de tension d'alimentation	AC/DC
--------------------------------	-------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-40 - 70 °C
-----------------------------------	-------------

##### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	15 000
---	--------

Endurance électrique en nombre de cycles	3 025
--	-------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0
-----------------------------------	---

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------