



HWX047HSA

Contact Défaut Déclenchement pour HW1 (FS)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15

4 A

Connectivité

Type de montage

Clipsé

Raccordement

Type de contacts

1x inverseur

Tension

Tension assignée d'isolement

690 V

Tension assignée de tenue aux chocs

1 500 V

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service

-25 - 70 °C

Température de stockage/transport

-40 - 70 °C

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres

15 000

Endurance électrique en nombre de cycles

3 025

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

0

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP4X