



HWX047HSA

### Contact Défaut Déclenchement (FS)

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15	4 A
---	-----

#### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

#### Raccordement

Type de contact	1x inverseur
-----------------	--------------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	1 500 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C

#### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	15 000
Endurance électrique en nombre de cycles	3 025

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0
-----------------------------------	---

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------