



Contact Défaut Déclenchement pour HW2 HW4 (FS)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15 4 A

Connectivité

Type de montage Clipsé

Tension

Type de tension d'alimentation AC

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 70 °C

Température de stockage/transport -40 - 70 °C

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0

Sécurité

Indice de protection IP IP2X

HWX048HSA