



**Moteur de rechargement 24V DC HW1 (MO)**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

---

Courant assigné nominal	9,60 A
-------------------------	--------

**Tension**

---

Type de tension d'alimentation	DC
--------------------------------	----

---

Tension assignée d'isolement	450 V
------------------------------	-------

---

Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
-------------------------------------	---------

---

Tension circuit de commande en CC	24 - 24 V
-----------------------------------	-----------

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

HWX701H