



Moteur de rechargement 48V DC HW2/4 (MO)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 4,20 A

Tension

Type de tension d'alimentation DC

Tension assignée d'isolement 450 V

Tension assignée de tenue aux chocs 6 000 V

Tension circuit de commande en CC 48 - 48 V

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C

Fonctions

Avec fonction auto reset Non

HWX712HSA