



Commande motorisée h1600 24VDC

Caractéristiques techniques

Tension

Type de tension d'alimentation	DC
Tension circuit de commande en CA	0 - 0 V
Tension circuit de commande en CC	24 - 24 V

HXF040H

Fréquence

Fréquence	0 - 0 Hz
-----------	----------