



## Pack GTL Gamma+ 13, 2 couvercles, 2,6m

### Caractéristiques techniques

Mode de fixation	vissé
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur produit installé	2600 mm
Hauteur de goulotte	68 mm
Longueur	2600 mm
Largeur de goulotte	250 mm
Largeur produit installé	250 mm
Espacement horizontal des perforations	250 mm
Couleur	blanc paloma
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Section intérieure / utile	13800 mm <sup>2</sup>
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	2
Nombre de compartiments	1 / 3
Nombre d'agrafes par mètre	1
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne WEEE	non concerné
Température ambiante	-5...60 °C

### Mots clés

GTL ; Goulotte GTL ; ETEL ; Goulotte tableau ; Quickfix