



**Barre de pontage 1P 100A languette 20mm<sup>2</sup> 24m**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

**Architecture**

KB190C



Nombre de pôles	1
-----------------	---

**Dimensions**

Longueur	420 mm
----------	--------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
-------------------------------------	---------

Tension assignée d'emploi Ue	415 - 415 V
------------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	20 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de pontage avec broche
---------------------------	------------------------------

**Capacité**

Nombre de modules	24
-------------------	----