



**Barre de pontage 1P 100A languette 20mm<sup>2</sup> 24m**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 100 A

**Architecture**

Nombre de pôles 1

**Dimensions**

Longueur 420 mm

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 20 mm<sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre de modules 24

KB190C

