



Barre de pontage 2P 63A languette 10mm² 24M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 2

Dimensions

Longueur 420 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Capacité

Nombre de modules 24

KB263C

