



Barre de pontage 2P 80A languette 16mm² 57M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

Architecture

KB280B



Nombre de pôles	2
-----------------	---

Dimensions

Longueur	1 000 mm
----------	----------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
-------------------------------------	---------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	16 mm ²
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de pontage avec broche
---------------------------	------------------------------

Capacité

Nombre de modules	57
-------------------	----