



**Barre de pontage 3P 63A languette 10mm<sup>2</sup> 12M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Architecture**

Nombre de pôles 3

**Dimensions**

Longueur 210 mm

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre de modules 12

KB363A

