



Barre de pontage 3P 35mm² pour SPA180

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	28,30 mm
Largeur	114 mm
Profondeur	12 mm

KBN380



Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 85 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension maximale en régime permanent Uc_DC IEC 61643	690 V
---	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------